

Link do produktu: <https://epicenter24.pl/rama-do-oprawy-koszulki-format-b1-p-2117.html>

## Rama do oprawy koszulki - format B1



Cena brutto	<b>427,00 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>347,15 zł</b>
------------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
--------------	------------------

Numer katalogowy	<b>MXDISB1</b>
------------------	----------------

U nas zapłacisz:



### Opis produktu

Rama na koszulkę B1 - przeznaczona do prezentacji materiałów, koszulek, medali i wszelkich cennych pamiątek, które wymagają oprawienia.

Rama do oprawy koszulki wyposażona jest w specjalny blok dystansowy zapewniając przestrzeń wewnątrz ramy tak, aby można było swobodnie ułożyć prezentowany materiał lub przedmiot.

#### DANE TECHNICZNE:

- Konstrukcja aluminiowa, anodowana
- Lekka konstrukcja
- Profil 16 mm
- Przestrzeń użytkowa (odstęp między oszkleniem, a plecami) wynosi 13 mm
- Grubość ramy 30 mm
- Plecy wykonane z płyty piankowej w kolorze białym lub czarnym
- Oszklenie z pleksi, grubość 2 mm

**Epicenter24 Sylwia Grodzka**

ul. Księżnej Anny 9/24

18-400 Łomża

tel: +48 511 511 191

email: sklep@epicenter24.pl

**KOLORYSTYKA:**


- srebrny, czarny mat, biały mat, czerwony mat, niebieski mat

**TŁO:** białe lub czarne - do wyboru**WYMIARY:**

- [A1 \(59,4 x 84 cm\)](#), [A0 \(84 x 118,9 cm\)](#), [B1 \(70 x 100 cm\)](#), [B2 \(50 x 70 cm\)](#), [B0 \(100 x 140 cm\)](#), [70 x 70 cm](#), [84 x 84 cm](#), [100 x 100 cm](#)
- Inne rozmiary wyceniamy indywidualnie


**MONTAŻ:**

- Koszulki montujemy za pomocą szpilek, pinesek lub kleju
- W komplecie dostarczamy opakowanie szpilek (10 sztuk w kolorze pleców ramy) - możliwość dokupienia większej ilości




1

Poluzować śruby w obu kątownikach jednego boku ramy.



2

Następnie wyciągnąć bok ramy,



3

Z otworu w kształcie litery U należy wysunąć szkło/plexi. Przymocować koszulkę do płyty piankowej za pomocą szpilek. Szpilki nie są w zestawie.



4

Umieścić szkło/plexi ponownie w ramie. Bok ramy ponownie wsunąć i przykręcić w kątownikach.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** SREBRNY , BIAŁY mat , CZARNY mat , CZERWONY mat , NIEBIESKI mat

**TŁO:** BIAŁE , CZARNE

**DODATKOWE SZPILKI:** brak , BIAŁE SZPILKI 10 szt. (+ 12,17 zł) , CZARNE SZPILKI 10 szt. (+ 12,17 zł)